

ทอลมพลาสติก PTFEN-16X2,5-NT-25

หมายเลขชิ้นส่วน: 8061177

FESTO



แผ่นข้อมูล

| ลักษณะเฉพาะ | มูลค่า |
|--|--|
| นอก Ø | 16 mm |
| รัศมีการโค้งงอที่เกี่ยวข้องกับการไหล | 160 mm |
| Øภายใน | 11 mm |
| รัศมีการโค้งงอขั้นต่ำ | 109 mm |
| ข้อมูลการใช้งาน | ทอลมที่ไม่มีตัวพิมพ์ |
| แรงดันใช้งานช่วงอุณหภูมิที่สมบูรณ์ | -0.095 MPa...0.5 MPa -0.95 bar...5 bar |
| แรงดันใช้งานช่วงอุณหภูมิทั้งหมด | -13.775 psi...72.5 psi |
| แรงดันใช้งานขึ้นอยู่กับอุณหภูมิ | -0.095 MPa...1.2 MPa -0.95 bar...12 bar -13.775 psi...174 psi |
| สื่อปฏิบัติการ | ระบบอัดอากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| เครื่องทดสอบไฟ | UL94 V-0 |
| การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ | VDMA24364-B1/B2-L |
| คลาสคลีนรูม | องค์ประกอบที่ติดตั้งแบบคงที่ ไม่มีการประเมินที่มีความหมายตาม ISO 14644-1 |
| ปลอดภัยสำหรับอาหาร | ดูข้อมูลวัสดุเพิ่มเติม |
| อุณหภูมิโดยรอบ | -20 °C...150 °C |
| น้ำหนักสิ้นค้าตามความยาว | 0.228 kg/m |
| พอร์ทลม | สำหรับเสียบปลั๊กภายนอก Ø 16 มม. |
| สี | ธรรมชาติ |
| ความแข็งผิ | D 55 +/-5 |
| วัสดุหมายเหตุ | เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS |
| วัสดุท่อ | ไฟเบอร์ |