

# ชุดตัวยึด OABM-MK-G3

หมายเลขชิ้นส่วน: 8065850

FESTO



## แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK	2 - การสัมผัสกับการกัดกร่อนในระดับปานกลาง
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B1/B2-L
แรงบิดกระชับสูงสุด	3.3 Nm
แรงบิดขันขั้นต่ำ	0.3 Nm
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	7 g
ประเภทของรัด	ที่หนีบ บนแถบข้อต่อ ชั้นสกรูได้
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS
ซีลวัสดุ	NBR
สกรูกลางวัสดุ	โลหะผสมอลูมิเนียมตัด