

หน่วยปฏิบัติการ CDSB-A1

หมายเลขชิ้นส่วน: 8070984

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ความยาวสายสูงสุด	3 ม.
หน่วยความจำผู้ใช้	3GB
แสดง	สี TFT
แสดงคุณสมบัติ	หน้าจอสัมผัส
ขนาดจอแสดงผล	1.77" "
ช่วงแรงดันไฟฟ้าที่ใช้งาน DC	4.5 V...5.5 V
ความละเอียดในการแสดงผล	128x160 พิกเซล
อนุญาต	เครื่องหมาย RCM
ป้าย KC	เคซี อีเอ็มซี
เครื่องหมาย CE (ดูประกาศเกี่ยวกับความสอดคล้อง)	ตามคำสั่ง EU EMC ตามระเบียบ RoHS ของสหภาพยุโรป
เครื่องหมาย UKCA (ดูค่าประกาศความสอดคล้อง)	ตามระเบียบข้อบังคับของสหราชอาณาจักรสำหรับ EMC ตามระเบียบ RoHS ของสหราชอาณาจักร
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364 โซน III
อุณหภูมิในการจัดเก็บ	-20 °C...70 °C
ความชื้นสัมพัทธ์	สูงสุด 95% ที่ 60 °C ไม่ควบแน่น
ระดับการป้องกัน	IP20
อุณหภูมิโดยรอบ	0 °C...60 °C
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	36.6 g
อินเทอร์เฟซ USB เทคโนโลยีการเชื่อมต่อ	USB 2.0 ประเภท B มินิ
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS
วัสดุที่อยู่อาศัย	PA6 เสริมแรง
พื้นที่ปฏิบัติการ	เฉพาะ CMMT, CPX-E-CEC
ขนาด กว้าง x ยาว x สูง	50 มม. x 45 มม. x 19.6 มม.