

# แผ่นเชื่อมต่อ VABS-S7-BE-BS-G14-V14

หมายเลขชิ้นส่วน: 8072668

FESTO



## แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ตำแหน่งการติดตั้ง	ตามต้องการ
แรงดันใช้งาน	0 MPa...1 MPa 0 bar...10 bar
สื่อปฏิบัติการ	ระบบอัดอากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [-::-]
ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK	4 - ความเค้นการกัดกร่อนที่แข็งแกร่งเป็นพิเศษ
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364 โชน III
ระดับการป้องกัน	IP65 ในสภาพการติดตั้ง
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	330 g
ประเภทของวัสดุ	ด้วยรูทูลและสกรู
ขอตอไพลอตแอร์ 12	G1/4
ขอตอลม 1	G1/4
ขอตอลม 2	หนาแปลน 1/4 พร้อมแผนภาพการเชื่อมต่อ NAMUR
ขอตอลม 3	G1/4
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS
วัสดุแผ่นเชื่อมต่อ	เคลือบอะลูมิเนียม
ซีลวัสดุ	NBR