

โซ่คัพ DYEF-G8-M6-Y1

หมายเลขชิ้นส่วน: 8073904

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ขนาด	M6
ฮับ	1.5 mm
การทำใหหมาะด ๆ	วงแหวน/แผ่นกันกระแทกยางยึดทั้งสองด้านโดยไม่มีตัวหยุดโลหะคงที่
ตำแหน่งการติดตั้ง	ตามต้องการ
การตรวจจับตำแหน่ง	ปราศจาก
ความเร็วในการกระแทกสูงสุด	0.8 m/s
ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK	2 - การสัมผัสกับการกัดกร่อนในระดับปานกลาง
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B2-L
อุณหภูมิโดยรอบ	-10 °C...60 °C
ความยาวลวดทอน	1.5 mm
แรงบิดกระชับสูงสุด	1 Nm
การชีพพลังงานสูงสุดต่อจังหวะ	0.08 J
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	11.7 g
ประเภทของรัด	มีแกนเกลียว
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS
ซิลิโคน	NBR
วัสดุที่อยู่อาศัย	เหล็กกล้าอัลลอยด์สูง