

# โซ่คัพ DYSS-G8-5-5-Y1F

หมายเลขชิ้นส่วน: 8073914

FESTO



## แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ขนาด	5
ฮับ	5 mm
การทำใหหมาะด ๆ	ปรับตัวเอง
ตำแหน่งการติดตั้ง	ตามต้องการ
การตรวจจับตำแหน่ง	ปราศจาก
ความเร็วในการกระแทกสูงสุด	1 m/s
เวลาพักพื้นที่อุณหภูมิห้อง	0.2 s
รีเซ็ตเวลาที่อุณหภูมิแวดล้อมต่ำสุด	1 s
ฟังก์ชัน	บทบาทเดียว กด
ระดับความต้านทานการกักกรอน KBK	2 - การสัมผัสกับการกักกรอนในระดับปานกลาง
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B2-L
อุณหภูมิโดยรอบ	-10 °C...80 °C
ความยาวลวดทอน	5 mm
แรงกระแทกสูงสุด	200 N
แรงบิดกระชับสูงสุด	2 Nm
การใช้พลังงานสูงสุดต่อจังหวะ	1.4 J
การใช้พลังงานสูงสุดต่อชั่วโมง	8000 J
พลังงานตกค้างสูงสุด	0.01 J
แรงResetting	0.9 N
แรงแทรกต่ำสุด	10 N
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	16 g
ช่วงมวล	2.5 kg
ประเภทของรีด	มีแกนเกลียว
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS
ซิลวัสดุ	NBR
วัสดุที่อยู่อาศัย	เหล็กกล้าอัลลอยด์สูง
ก้านลูกสูบวัสดุ	เหล็กกล้าอัลลอยด์สูง