

ที่ใส่ป้ายข้อความ NEAU-LH-3

หมายเลขชิ้นส่วน: 8078307

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
กว้าง	5.4 มม.
ความสูง	11.6 มม.
ระยะเวลา	23 มม.
ประเภทของรัด	คลิป
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	0.3 g
ขนาดบรรจุ	100
อุณหภูมิโดยรอบ	-40 °C...100 °C
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B2-L
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS ปราศจากฮาโลเจน
ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK	4 - ความเค้นการกัดกร่อนที่แข็งแกร่งเป็นพิเศษ
เส้นผ่านศูนย์กลางของสายเคเบิล	3.3 mm...4.8 mm
สี	โปร่งใส