


โครงสำหรับวางพื้นผิวราบ YXMF-3

หมายเลขชิ้นส่วน: 8082254

FESTO



แผ่นข้อมูล

| ลักษณะเฉพาะ | มูลค่า |
|--|--|
| ความสม่ำเสมอของพื้นที่เพาะปลูก | 0.1 mm/m |
| ตำแหน่งการติดตั้ง | แนวนอน |
| โครงสร้างเชิงโครงสร้าง | ระบบโครงสร้างแนวนระนาบ ด้วยโมดูลโครงไฟฟ้า |
| รอบการทำงาน | 100% |
| การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ | VDMA24364 โชน III |
| อุณหภูมิในการจัดเก็บ | -10 °C...60 °C |
| ความชื้นสัมพัทธ์ | 0 - 90 % |
| อุณหภูมิโดยรอบ | 10 °C...45 °C |
| ช่วงการบำรุงรักษา | 2500 km |
| วัสดุหมายเหตุ | เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS |
| วัสดุแผ่นอะแดปเตอร์ | อลูมิเนียมอนิโคซ์ |
| ขายึดวัสดุ | อลูมิเนียมอนิโคซ์ เหล็กกล้าไนซ์ |
| ห่วงโซ่พลังงานของวัสดุ | PA เสริมแรง |