


เทอร์มินัลstripline VABM-P6-15MB-G18-M5-4

หมายเลขชิ้นส่วน: 8083544

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ขวาง	15 mm
โครงสร้างเชิงโครงสร้าง	ทิศทางการเชื่อมต่อด้านล่าง
จำนวนตำแหน่งขั้วสูงสุด	4
ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK	2 - การสัมผัสกับการกัดกร่อนในระดับปานกลาง
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B2-L
แรงบิดสูงสุดสำหรับการยึดควาลว	0.6 Nm
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	140 g
ขั้วต่อ 1	G1/8
ขั้วต่อ 2	M5
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS
แถบเชื่อมต่อวัสดุ	โลหะผสมอลูมิเนียมดัด