


# เทอร์มินัลสตริป VABM-P6-15MB-G18-M5-6

หมายเลขชิ้นส่วน: 8083546

FESTO



## แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ขวาง	15 mm
โครงสร้างเชิงสร้างสรรค์	ทิศทางการเชื่อมต่อด้านล่าง
จำนวนตำแหน่งขั้วลวสูงสุด	6
ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK	2 - การสัมผัสกับการกัดกร่อนในระดับปานกลาง
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B2-L
แรงบิดสูงสุดสำหรับการยึดขั้วลว	0.6 Nm
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	210 g
ขั้วต่อลม 1	G1/8
ขั้วต่อลม 2	M5
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS
แถบเชื่อมต่อวัสดุ	โลหะผสมอลูมิเนียมดัด