


เทอร์มินัลสตริป VABM-P6-15MB-G18-M5-8

หมายเลขชิ้นส่วน: 8083548

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ขวาง	15 mm
โครงสร้างเชิงสร้างสรรค์	ทิศทางการเชื่อมต่อด้านล่าง
จำนวนตำแหน่งขั้วลวสูงสุด	8
ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK	2 - การสัมผัสกับการกัดกร่อนในระดับปานกลาง
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B2-L
แรงบิดสูงสุดสำหรับการยึดขั้วลว	0.6 Nm
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	280 g
ขอตอลม 1	G1/8
ขอตอลม 2	M5
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS
แถบเชื่อมต่อขั้วลว	โลหะผสมอลูมิเนียมดัด