


ชุดเกียร์ EMGA-40-A-G5-40P

หมายเลขชิ้นส่วน: 8085343

FESTO



แผ่นข้อมูล

| ลักษณะเฉพาะ | มูลค่า |
|--|-------------------------|
| ขนาดหน้าแปลนชุดเกียร์ | 40 mm |
| มอเตอร์ขนาดหน้าแปลน | 40 mm |
| ฟันเฟือง | 0.35 deg |
| ประเภทเกียร์ | เกียร์แบบมุมฉาก |
| อัตราทดเกียร์ | 5:1 |
| ความเร็วสูงสุดของไดรฟ์ | 18000 rpm |
| อุณหภูมิการทำงานของกรรปุกเกียร์ | -25 °C...90 °C |
| การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ | VDMA24364-B2-L |
| ระดับการป้องกัน | IP54 |
| แรงบิดเอาต์พุตต่อเนื่อง | 7.5 Nm |
| โมเมนต์มวลของความเฉื่อยของกรรปุกเกียร์ | 0.035 kgcm ² |
| แรงบิดเอาต์พุตสูงสุด | 12 Nm |
| ประสิทธิภาพสูงสุด | 95 % |
| ความแข็งแรงของแรงบิด | 0.8 Nm/arcmin |
| น้ำหนักผลิตภัณฑ์ | 500 g |
| เอาต์พุตกรรปุกอินเทอร์เฟส | 40G |
| ไดรฟ์เกียร์อินเทอร์เฟส | 40P |
| วัสดุหมายเหตุ | เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS |