


# ชุดเกียร์ EMGA-80-A-G3-100A

หมายเลขชิ้นส่วน: 8085348

FESTO



## แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ขนาดหน้าแปลนชุดเกียร์	80 mm
มอเตอร์ขนาดหน้าแปลน	100 mm
ฟันเฟือง	0.22 deg
ประเภทเกียร์	เกียร์แบบมุมฉาก
อัตราทดเกียร์	3:1
ความเร็วสูงสุดของไดรฟ์	7000 rpm
อุณหภูมิการทำงานของกรงักเกียร์	-25 °C...90 °C
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B2-L
ระดับการป้องกัน	IP54
แรงบิดเอาต์พุตต่อเนื่อง	40 Nm
โมเมนต์มวลของความเฉื่อยของกรงักเกียร์	1.409 kgcm <sup>2</sup>
แรงบิดเอาต์พุตสูงสุด	64 Nm
ประสิทธิภาพสูงสุด	95 %
ความแข็งแรงของแรงบิด	5 Nm/arcmin
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	4500 g
เอาต์พุตกรงักอินเทอร์เฟซ	80G
ไดรฟ์เกียร์อินเทอร์เฟซ	100A
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS