

ข้อต่อ **EAMD-32-32-14-16X20-U**
หมายเลขชิ้นส่วน: 8086051

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
บันทึกเส้นผ่าศูนย์กลาง 1	14 mm
เส้นผ่าศูนย์กลางตัวจับ 2	16 mm
ขนาด	32
ความยาวรวม	32 mm
ตำแหน่งการติดตั้ง	ตามต้องการ
ความเร็วการหมุนสูงสุด	8000 rpm
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B2-L
อุณหภูมิในการจัดเก็บ	-25 °C...60 °C
ความชื้นสัมพัทธ์	0 - 95 %
อุณหภูมิโดยรอบ	-25 °C...60 °C
โมเมนต์ความเฉื่อย	14.5 kgmm ²
แรงบิดที่ส่งผ่านได้	16 Nm
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	124 g
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS