

ป้ายแสดง ASLR-L-X4-612-P240

หมายเลขชิ้นส่วน: 8087174

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ขนาด	6x12.5 มม.
ข้อมูลการใช้งาน	พิมพ์บนเฟรมและเป็นเครื่องหมายคู่ได้
ออกแบบ	เวอร์ชัน X4
ฉลาก	ฝังลูกคา
พื้นที่ติดฉลาก	4.9 มม. x 11.4 มม.
เทคนิคการติดฉลาก	เครื่องพิมพ์จาก PHOENIX CONTACT เช่น THERMOMARK, BLUEMARK หรือ TOPMARK
องค์ประกอบที่กำหนด	อุปกรณ์และการระบุตำแหน่งประกอบเดียว
ขนาดบรรจุ	240
หมายเหตุเกี่ยวกับขนาดภายนอก	10 เฟรม ตัวละ 24 ตัว
ทดสอบไฟ	UL94 V-0
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B2-L
อุณหภูมิในการจัดเก็บ	-40 °C...85 °C
อุณหภูมิโดยรอบ	-40 °C...85 °C
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	0.1 g
ประเภทของรีด	สามารถกดด้วยตนเอง
สี	สีขาว
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS
วัสดุโล	คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล