

กระบอกลูก DFST-80-40-D-Y4-A-G2

หมายเลขชิ้นส่วน: 8089687

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ฮับ	40 mm
Øลูกสูบ	80 มม.
การทำใหหมาะต ำ	แหวน/แผ่นกันกระแทกยัดทั้งสองด้าน โซคอัพหนาแบบปรับได้
ตำแหน่งการติดตั้ง	แนวตั้ง
ฟังก์ชัน	การแสดงคู่
โครงสร้างเชิงสร้างสรรค์	ก้านลูกสูบพร้อมแขนโยก
การตรวจจับตำแหน่ง	สำหรับสวิตซ์ความใกล้ชิด
เซนเซอร์ตำแหน่งก้านโยก	สำหรับเซ็นเซอร์อุปนัย
ป้องกันการหมุน/คู่มือ	คู่มือคั้น
แรงดันใช้งาน	2 bar...10 bar
สื่อปฏิบัติการ	ระบบอัดอากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010[7:-:-]
ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK	1 - ความเค้นต่อการกัดกร่อนต่ำ
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364 โซน III
อุณหภูมิโดยรอบ	5 °C...60 °C
ความยาวลดทอน	20 mm
แรงกระแทกที่อนุญาตบนก้านลูกสูบขยาย	6000 N
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	6350 g
ประเภทของรีด	มีรูทะลุ
พอร์ตลม	G1/8
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS
วัสดุหุ้ม	อลูมิเนียมหล่อ
ซีลวัสดุ	NBR
วัสดุที่อยู่อาศัย	โลหะผสมอลูมิเนียมตัด
ก้านลูกสูบวัสดุ	เหล็กกล้าโรสเนิมอัลลอยด์สูง
ม้วนวัสดุ	POM