

กระบอกลูกจุก DFST-50-30-L-Y4-A-G2

หมายเลขชิ้นส่วน: 8090406

FESTO



แผ่นข้อมูล

| ลักษณะเฉพาะ | มูลค่า |
|--|---|
| ฮับ | 30 mm |
| Øลูกสูบ | 50mm |
| การทำให้อยู่ในตำแหน่ง | แหวน/แผ่นกันกระแทกที่ยึดทั้งสองด้าน โซคอัพหน้าแบบปรับได้ |
| ตำแหน่งการติดตั้ง | แนวตั้ง |
| ฟังก์ชัน | การแสดงคู ดิ่ง |
| โครงสร้างเชิงโครงสร้าง | ก้านลูกสูบพร้อมแกนโยก |
| การตรวจวัดตำแหน่ง | สำหรับสวิตช์ความใกล้ชิด |
| เซ็นเซอร์ตำแหน่งก้านโยก | สำหรับเซ็นเซอร์อุป นัย |
| ป้องกันการหมุน/คู่มือ | คู่มือคั้น |
| แรงดันใช้งาน | 2 bar...10 bar |
| สื่อปฏิบัติการ | ระบบอัดอากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK | 1 - ความเค้นต่อการกัดกร่อนต่ำ |
| การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ | VDMA24364 โซน III |
| อุณหภูมิโดยรอบ | 5 °C...60 °C |
| ความยาวลดทอน | 15 mm |
| แรงกระแทกที่อนุญาตบนก้านลูกสูบขยาย | 3000 N |
| น้ำหนักผลิตภัณฑ์ | 1900 g |
| ประเภทของรัด | มีรูทะลุ |
| พอร์ตลม | G1/8 |
| วัสดุหมายเหตุ | เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS |
| วัสดุหุ้ม | อลูมิเนียมหล่อ |
| ซีลวัสดุ | NBR |
| วัสดุที่อยู่อาศัย | โลหะผสมอลูมิเนียมตัด |
| ก้านลูกสูบวัสดุ | เหล็กกล้าไร้สนิมอัลลอยด์สูง |
| ม้วนวัสดุ | POM |