


# ชุดต่อ EAMM-A-V32-60AA

หมายเลขชิ้นส่วน: 8092271

FESTO



## แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ความยาวระบุ	42 mm
ตำแหน่งการติดตั้ง	ตามต้องการ
ความเร็วการหมุนสูงสุด	10000 rpm
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B2-L
อุณหภูมิในการจัดเก็บ	-25 °C...60 °C
ความชื้นสัมพัทธ์	0 - 95 %
ระดับการป้องกัน	IP40
อุณหภูมิโดยรอบ	-10 °C...60 °C
โมเมนต์ความเฉื่อย	0.19 kgmm <sup>2</sup>
แรงบิดที่ส่งผ่านได้	1.5 Nm
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	203 g
ตัวกระตุ้นรหัสอินเตอร์เฟส	V32
อินเตอร์เฟสรหัสมอเตอร์	60AA
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS