

ตัวบ่งชี้ตำแหน่ง SAMH-F12-MK

หมายเลขชิ้นส่วน: 8092711

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ตำแหน่งการติดตั้ง	ตามต้องการ
โครงสร้างเชิงโครงสร้าง	ไม่มีเซ็นเซอร์
ป้องกันการระเบิด	โซน 1 (ATEX) โซน 2 (ATEX) โซน 21 (ATEX) โซน 22 (ATEX)
ข้อมูลการใช้งาน	เมื่อใช้กับวาล์วลมมูบ่า VZXA การอนุมัติ SIL สำหรับผลิตภัณฑ์ทั้งหมดจะใช้ไม่ได้อีกต่อไป
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS
อุณหภูมิโดยรอบ	-20 °C...60 °C
อุณหภูมิในการจัดเก็บ	-10 °C...60 °C
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	118 g
ซิลวัสดุ	EPDM
วัสดุที่อยู่อาศัย	อลูมิเนียม PA เสริมแรง
ระดับการป้องกัน	IP65 IP67
ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK	2 - การสัมผัสกับการกัดกร่อนในระดับปานกลาง
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364 โซน III