

การติดตั้งราง H CAFM-X4-H

หมายเลขชิ้นส่วน: 8095158

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
กว้าง	29 มม.
ความสูง	4.2 มม.
ระยะเวลา	169 มม.
ออกแบบ	เวอร์ชัน X4 สำหรับติดตั้งราง
ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK	2 - การสัมผัสกับการกัดกร่อนในระดับปานกลาง
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B2-L
อุณหภูมิในการจัดเก็บ	-40 °C...85 °C
อุณหภูมิโดยรอบ	-40 °C...85 °C
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	38 g
ประเภทของรัด	หัก
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS
วัสดุแผ่นอะแดปเตอร์	เหล็กกล้าไร้สนิมอัลลอยด์สูง