

ชุดต่อแบบขนาน EAMM-U-45-V25-40RA-63

หมายเลขชิ้นส่วน: 8095513

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ขนาด	45
ระยะศูนย์กลาง	63 mm
ตำแหน่งการติดตั้ง	ตามต้องการ
อัตราทดเกียร์	1:1
ความเร็วการหมุนสูงสุด	3600 rpm
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364 โชน III
อุณหภูมิในการจัดเก็บ	-20 °C...60 °C
ความชื้นสัมพัทธ์	0 - 95 %
ระดับการป้องกัน	IP40
อุณหภูมิโดยรอบ	0 °C...50 °C
โมเมนต์ความเฉื่อย	4.35 kgmm ²
แรงบิดของไดรฟ์รอบเดินเบา	0.05 Nm
แรงบิดที่ส่งผ่านได้	0.5 Nm
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	245 g
ตัวกระตุ้นรหัสอินเตอร์เฟส	V25
อินเตอร์เฟสรหัสมอเตอร์	40RA
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS