

ชุดต่อแบบขนาน EAMM-U-65-T42-60AB-87

หมายเลขชิ้นส่วน: 8096187

FESTO



แผ่นข้อมูล

| ลักษณะเฉพาะ | มูลค่า |
|--|------------------------|
| ขนาด | 65 |
| ระยะศูนย์กลาง | 87 mm |
| ตำแหน่งการติดตั้ง | ตามต้องการ |
| อัตราทดเกียร์ | 1:1 |
| ความเร็วการหมุนสูงสุด | 3000 rpm |
| การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ | VDMA24364 โชน III |
| อุณหภูมิในการจัดเก็บ | -20 °C...60 °C |
| ความชื้นสัมพัทธ์ | 0 - 95 % |
| ระดับการป้องกัน | IP40 |
| อุณหภูมิโดยรอบ | 0 °C...50 °C |
| โมเมนต์ความเฉื่อย | 41.2 kgmm ² |
| แรงบิดของไดรฟ์รอบเดินเบา | 0.22 Nm |
| แรงบิดที่ส่งผ่านได้ | 3 Nm |
| น้ำหนักผลิตภัณฑ์ | 582 g |
| ตัวกระตุ้นรหัสอินเดอร์เฟส | T42 |
| อินเทอร์เฟสรหัสมอเตอร์ | 60AB |
| วัสดุหมายเหตุ | เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS |