


# แผ่นเชื่อมต่อ VABS-P16-10S-M5

หมายเลขชิ้นส่วน: 8097804

FESTO



## แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ความกว้าง	26 mm
ตำแหน่งการติดตั้ง	ตามต้องการ
คุณสมบัติพิเศษ	เข้ากันได้กับออกซิเจนตามมาตรฐาน DIN EN 1797
จำนวนตำแหน่งวาล์วสูงสุด	1
แรงดันใช้งาน	0 bar...7 bar
สื่อปฏิบัติการ	ระบบอัดอากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [6:3:4] ก๊าซเฉื่อย อากาศ ออกซิเจน ไนโตรเจน
หมายเหตุเกี่ยวกับสื่อปฏิบัติการ/ควบคุม	ไม่สามารถทาน้ำมันได้ ขนาดอนุภาคสูงสุด 5 µm
ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK	2 - การสัมผัสกับการกัดกร่อนในระดับปานกลาง
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B2-L
อุณหภูมิในการจัดเก็บ	-20 °C...70 °C
อุณหภูมิปานกลาง	-10 °C...60 °C
ความชื้นสัมพัทธ์	0 - 60 % ไม่ควบแน่น
อุณหภูมิโดยรอบ	-10 °C...60 °C
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	25 g
ประเภทของรัด	มีรูทะลุ ด้วยเกลียวใน
ขอตอลม 1	M5
ขอตอลม 2	M5
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS
วัสดุแผ่นเชื่อมต่อ	โลหะผสมอลูมิเนียมดีด