


# แผ่นระบาย VABF-B14-M3-G14

หมายเลขชิ้นส่วน: 8099350

FESTO



## แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ตำแหน่งการติดตั้ง	ตามต้องการ
แรงดันใช้งาน	1.5 bar...10 bar
สื่อปฏิบัติการ	ระบบอัดอากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK	2 - การสัมผัสกับการกัดกร่อนในระดับปานกลาง
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364 โชน III
อุณหภูมิในการจัดเก็บ	-20 °C...80 °C
อุณหภูมิปานกลาง	-20 °C...80 °C
อุณหภูมิโดยรอบ	-20 °C...80 °C
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	280.5 g
ประเภทของวัสดุ	มีรูทะลุ
ข้อต่อลม 1	G1/4
ข้อต่อลม 2	หน้าแปลน 1/4 พร้อมแผนภาพการเชื่อมต่อ NAMUR
ข้อต่อลม 4	หน้าแปลน 1/4 พร้อมแผนภาพการเชื่อมต่อ NAMUR G1/4
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS
ตัวเรือนตัวควบคุมวัสดุ	โลหะผสมอลูมิเนียมตัด