

Connecting plate VABS-B14-T-FN14

หมายเลขชิ้นส่วน: 8099628

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ตำแหน่งการติดตั้ง	ตามต้องการ
โครงสร้างเชิงโครงสร้าง	ทิศทาง การเชื่อมต่อ ด้านบน
แรงดันใช้งาน	1.5 bar...10 bar
สื่อปฏิบัติการ	ระบบอัดอากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK	2 - การสัมผัสกับการกัดกร่อนในระดับปานกลาง
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364 โชน III
อุณหภูมิในการจัดเก็บ	-20 °C...60 °C
อุณหภูมิปานกลาง	-20 °C...60 °C
อุณหภูมิโดยรอบ	-20 °C...60 °C
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	192 g
ประเภทของวัสดุ	มีรูทะลุ
ข้อต่อ 2	หน้าแปลน 1/4 พร้อมแผนภาพการเชื่อมต่อ NAMUR 1/4 NPT
ข้อต่อ 4	หน้าแปลน 1/4 พร้อมแผนภาพการเชื่อมต่อ NAMUR 1/4 NPT
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS
วัสดุเชื่อมต่อ	โลหะผสมอลูมิเนียมดีด