

ชื่อย่อ **EAMC-42-50-12-19-U**
หมายเลขชิ้นส่วน: 8101555

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
บันทึกเส้นผ่าศูนย์กลาง 1	12 mm
เส้นผ่าศูนย์กลางตัวจับ 2	19 mm
ขนาด	42
ความยาวระบุ	50 mm
ตำแหน่งการติดตั้ง	ตามต้องการ
ความเร็วการหมุนสูงสุด	6000 rpm
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B2-L
อุณหภูมิในการจัดเก็บ	-25 °C...60 °C
ความชื้นสัมพัทธ์	0 - 95 %
อุณหภูมิโดยรอบ	-25 °C...60 °C
โมเมนต์ความเฉื่อย	34.8 kgmm ²
แรงบิดที่ส่งผ่านได้	21 Nm
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	138 g
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS