

ข้อต่อเกลียว NLFA-D-U14-K1.6-PP-P10

หมายเลขชิ้นส่วน: 8104285

FESTO



แผ่นข้อมูล

| ลักษณะเฉพาะ | มูลค่า |
|--|---|
| ขนาดบรรจุ | 10 |
| โครงสร้างเชิงสร้างสรรค์ | การต่อท่อด้วยข้อต่อแคลมป์ |
| ออกแบบ | แบบตรง |
| ขนาด | Ø 8 มม. |
| การเชื่อมต่อของเหลว | UNF1/4-28 |
| การเชื่อมต่อของเหลว2 | สำหรับทอลมนอก Ø 1.6 มม. (1/16" ") |
| ปานกลาง | สื่อของเหลว สื่อก๊าซ |
| หมายเหตุเกี่ยวกับสื่อ | สังเกตความต้านทานของวัสดุที่สัมผัสกับตัวกลาง |
| แรงดันใช้งานช่วงอุณหภูมิที่สมบูรณ์ | -0.075 MPa...0.6 MPa -0.75 bar...6 bar |
| แรงดันใช้งานช่วงอุณหภูมิทั้งหมด | -10.875 psi...87 psi |
| อุณหภูมิปานกลาง | 0 °C...50 °C |
| อุณหภูมิโดยรอบ | 0 °C...50 °C |
| อุณหภูมิในการจัดเก็บ | -20 °C...70 °C |
| หลักการปิดผนึก | แข็ง |
| ตำแหน่งการติดตั้ง | ตามต้องการ |
| แรงบิดกระชับที่กำหนด | 15 Ncm |
| ความทนทานต่อแรงบิดกระชับเล็กน้อย | ± 15 % |
| น้ำหนักผลิตภัณฑ์ | 0.53 g |
| วัสดุที่สัมผัสโดยตัวกลาง | PP |
| ลูกเกลียววัสดุ | PA เสริมแรง |
| วัสดุหมายเหตุ | เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS |
| ปลอดภัยสำหรับอาหาร | ดูข้อมูลวัสดุเพิ่มเติม |
| การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ | VDMA24364 โซน III |
| ข้อมูลการใช้งาน | ดูบันทึกการใช้งาน (มีอยู่ในพอร์ทัลสนับสนุน festo.com) |