

ชุดเข็มฉีดยา VAVN-N-A1.6-12-30-V1-P10

หมายเลขชิ้นส่วน: 8104291

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ขนาดบรรจุ	10
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของเข็ม	1.6 mm
ความยาวของเข็มฉีดยา	30 mm
ความกว้างปกติของเข็มปริมาณ	1.2 mm
ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK	3 - ค่าการกัดกร่อนสูง
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364 โชน III
ปลอดภัยสำหรับอาหาร	ดูข้อมูลวัสดุเพิ่มเติม
การเชื่อมต่อของเหลว	ขอตอหนีบ
ปานกลาง	สื่อของเหลว สื่อก๊าซ
หมายเหตุเกี่ยวกับสื่อ	สังเกตความต้านทานของวัสดุที่สัมผัสกับตัวกลาง ขนาดอนุภาคสูงสุด 5 µm
แรงดันใช้งาน	0 MPa...0.4 MPa 0 bar...4 bar
อัตราการไหลปกติ	20.19 l/min
หมายเหตุเกี่ยวกับการไหลปกติเล็กน้อย	ด้วยแรงดันตกคร่อม 1 -> 0 บาร์ (ตัวกลางที่เป็นแก๊ส)
กระแสKv	0.039 m³/h
หมายเหตุเกี่ยวกับ Flow Kv	สำหรับน้ำปานกลาง
อุณหภูมิปานกลาง	5 °C...60 °C
อุณหภูมิโดยรอบ	5 °C...60 °C
อุณหภูมิในการจัดเก็บ	-20 °C...70 °C
ตำแหน่งการติดตั้ง	ตามต้องการ
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	2.1 g
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS
เข็มตวงวัสดุ	เหล็กกล้าไร้สนิมอัลลอยด์สูง
เข็มจ่ายหมายเลขวัสดุ	1.4404
วัสดุที่สัมผัสโดยตัวกลาง	เหล็กกล้าไร้สนิมอัลลอยด์สูง