

กระบอกแพนเค้ก DPCA-...-...-2 1/2" - -
 หมายเลขชิ้นส่วน: 8104876

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ฮับ	0,125 in...4 in
Øลูกสูบ	2 1/2" "
เกลียวก้านลูกสูบ	1/2-20 UNF-2B 1/2-20 UNF-2A
การทำให้อากาศ	ไม่มีกั้นกระแทก แหวน/แผ่นกั้นกระแทกยางยืดทั้งสองด้าน วงแหวน/แผ่นกั้นกระแทกยางยืดที่ด้านหน้า แหวน/แผ่นกั้นกระแทกยางยืดที่ด้านหลัง
ตำแหน่งการติดตั้ง	ตามต้องการ
ฟังก์ชัน	การแสดงคู่ บทบาทเดียว กด ดึง
ปลายก้านลูกสูบ	เกลียวนอก ตายภายใน
โครงสร้างเชิงโครงสร้าง	ลูกสูบ ก้านลูกสูบ กระบอกกระบอก
การตรวจจับตำแหน่ง	สำหรับสวิตช์ความใกล้ชิด
ตัวแปร	เพิ่มความทนทานต่อสารเคมี ลดเสียงรบกวนทั้งสองด้าน ลดเสียงรบกวนด้านหลัง ลดเสียงรบกวนด้านหน้า ปรับจู่โจมขยาย/ไปข้างหน้า ผ่านก้านลูกสูบ ผ่านก้านลูกสูบกลวง คู่มือลูกสูบ PTFE เพิ่มเติม
ป้องกันการหมุน/คู่มือ	หมุดนำลูกสูบ
แรงดันใช้งาน	3 psi...150 psi
สื่อปฏิบัติการ	ระบบอัดอากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010[7:4:4]
หมายเหตุเกี่ยวกับสื่อปฏิบัติการ/ควบคุม	สามารถทาน้ำมันได้ (จำเป็นสำหรับการทำงานต่อไป)
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364 โซน III
อุณหภูมิโดยรอบ	-25,6 °F...250 °F
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	294217 lb...973178 lb

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ประเภทของรัด	ทางเลือก: หมุน 90° พร้อมตะเกียบหมุนที่ฝาท้าย พร้อมตะเกียบหมุนที่ฝาท้าย มีรูทะลุ พร้อมอุปกรณ์เสริม
พอร์ทลม	เกลียวด้านใน G1/8 เกลียวใน 1/8 NPT
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS
วัสดุหุ้ม	โลหะผสมอลูมิเนียมตัด
วัสดุซีลไดนามิก	FPM NBR
ก้านลูกสูบวัสดุ	เหล็กกล้าอัลลอยด์สูง
ท่อทรงกระบอกวัสดุ	โลหะผสมอลูมิเนียมตัด