


ชุดต่อ **EAMM-A-P8-38A-60RA**
หมายเลขชิ้นส่วน: 8105914

FESTO



แผ่นข้อมูล

| ลักษณะเฉพาะ | มูลค่า |
|--|------------------------|
| ตำแหน่งการติดตั้ง | ตามต้องการ |
| การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ | VDMA24364-B2-L |
| อุณหภูมิในการจัดเก็บ | -25 °C...60 °C |
| ความชื้นสัมพัทธ์ | 0 - 95 % |
| ระดับการป้องกัน | IP40 |
| อุณหภูมิโดยรอบ | -10 °C...60 °C |
| แรงบิดที่ส่งผ่านได้ | 12.5 Nm |
| น้ำหนักผลิตภัณฑ์ | 149 g |
| ตัวกระตุ้นรหัสอินเตอร์เฟซ | P8-38A |
| อินเตอร์เฟซรหัสมอเตอร์ | 60RA |
| วัสดุหมายเหตุ | เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS |