


ตัวหมุน 90 องศา KDFP-DFPD

หมายเลขชิ้นส่วน: 8108611

FESTO



แผ่นข้อมูล

| ลักษณะเฉพาะ | มูลค่า |
|--|---|
| โครงสร้างเชิงสร้างสรรค์ | เฟืองและตัวขับเฟือง |
| ฟังก์ชัน | การแสดงคู บทิศทางเดียว |
| ขนาดตัวกระตุ่น | 10 20 40 80 120 160 240 300 480 700 900 1200 2300 |
| รูปแบบการเจาะหน้าแปลน | F03 F04 F05 F07 F10 F12 F14 F16 |
| มุมหมุน | 90 deg |
| อุณหภูมิโดยรอบ | -50 °C...150 °C |
| แรงดันใช้งาน | 0.2 MPa...0.8 MPa 2 bar...8 bar 29 psi...116 psi |
| การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ | VDMA24364 โชน III |
| น้ำหนักผลิตภัณฑ์ | 1 kg...100 kg |
| วัสดุหมายเหตุ | เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS |