

กระบอกกลม DPRA-N-...-1 3/4" - -
หมายเลขชิ้นส่วน: 8109553

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ฮับ	0,0625 in...12 in
Øลูกสูบ	1 3/4" "
เกลียวกานลูกสูบ	1/2-20 UNF-2A
การทำใหหมาะต ำ	ไม่มีกัันกระแทก แหวน/แผ่นกัันกระแทกยัดทั้งสองด้าน
ตำแหน่งการติดตั้ง	ตามตองการ
โครงสร้างเชิงสร้างสรรด	ลูกสูบ กานลูกสูบ กระบอกกระบอก
การตรวจจับตำแหน่ง	สำหรับสวิตซ์ความไกลซ์ิต
ตัวแปร	ที่ปิดปลายด้วยตาหมนและปลอกลูกป็น ที่ปิดปลายด้วยหมตเดือยหมน 90° ฝ่ายายพรอมหมตเดือย Wiper seal ทำจาก ยางธรรมชาติ เกลียวกานลูกสูบตัวผู้ขยาย กานลูกสูบขยาย ฝ่าลูกป็นสำหรับติดตั้งโดยตรง ฝ่าลูกป็นพรอมเกลียวยัด ฝ่าลูกป็นพรอมรองแหนบ การเชื่อมตออากาศอัดตามแนวแกน การเชื่อมตออากาศอัดทัว พรอมปองกัันการหมน ฝ่านกานลูกสูบ ช่วงอุณหภูมิ 0 ถึง + 150 °C ช่วงอุณหภูมิ -40 ถึง +80 °C กานลูกสูบตานเดือย
แรงดันใซงาน	9,99 psi...150 psi
ฟังก์ชัน	การแสดงค บทบาทเดือย กิด ตั้ง
สื่อปฏิบัติการ	ระบบอัดอากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010[7:4:4]
หมายเหตุเกี่ยวกับสื่อปฏิบัติการ/ควบคุม	สามารถทาน้ำมันได้ (จำเป็นสำหรับการทำงานต่อไป)
ระดับความตานทานการกััดกรอน KBK	1 - ความเคนตอการกััดกรอนต่ำ
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364 ไชน III
อุณหภูมิโดยรอบ	-40 °F...300 °F
น้ำหนักผลิตภัณฑ	174884 lb...623410 lb

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ประเภทของรัด	พร้อมอุปกรณ์เสริม
พอร์ทลม	1/4 NPT
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS
วัสดุหุ้ม	โลหะผสมอลูมิเนียมตัด
ซีลวัสดุ	FPM NBR
ก้านลูกสูบวัสดุ	เหล็กกล้าไร้สนิมอัลลอยด์สูง
ท่อทรงกระบอกวัสดุ	เหล็กกล้าไร้สนิมอัลลอยด์สูง