

คลิปเซฟตี้ NPAP-QE-S-Q8-P10
หมายเลขชิ้นส่วน: 8113230

FESTO



แผ่นข้อมูล

| ลักษณะเฉพาะ | มูลค่า |
|--|--|
| ขนาดบรรจุ | 10 |
| ตำแหน่งการติดตั้ง | ตามต้องการ |
| แรงดันใช้งานช่วงอุณหภูมิตั้งแต่ลบ | -0.095 MPa...0.8 MPa -0.95 bar...8 bar |
| แรงดันใช้งานช่วงอุณหภูมิตั้งแต่บวก | -13.775 psi...116 psi |
| ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK | 1 - ความเค้นต่อการกัดกร่อนต่ำ |
| การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ | VDMA24364 โซน III |
| คลาสซิลินรัม | องค์ประกอบที่ติดตั้งแบบคงที่ ไม่มีการประเมินที่มีความหมายตาม ISO 14644-1 |
| อุณหภูมิโดยรอบ | -5 °C...60 °C |
| น้ำหนักผลิตภัณฑ์ | 0.11 g |
| พอร์ทลม | สำหรับทอลมเส้นผ่านศูนย์กลางนอก Ø 8 มม. |
| วัสดุหมายเหตุ | เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS |