

คลิปเซฟตี้ NPAP-QE-S-Q10-P10

หมายเลขชิ้นส่วน: 8113231

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ขนาดบรรจุ	10
ตำแหน่งการติดตั้ง	ตามต้องการ
แรงดันใช้งานช่วงอุณหภูมิตั้งแต่ลบ	-0.095 MPa...0.8 MPa -0.95 bar...8 bar
แรงดันใช้งานช่วงอุณหภูมิตั้งแต่บวก	-13.775 psi...116 psi
ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK	1 - ความเค้นต่อการกัดกร่อนต่ำ
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364 โชน III
คลาสซิลินรัม	องค์ประกอบที่ติดตั้งแบบคงที่ ไม่มีการประเมินที่มีความหมายตาม ISO 14644-1
อุณหภูมิโดยรอบ	-5 °C...60 °C
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	0.23 g
พอร์ทลม	สำหรับทอลมเส้นผ่านศูนย์กลางนอก Ø 10 มม.
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS