

โซลินอยด์คอยล์ VACC-S18-120-K4-3U-NE4ME

หมายเลขชิ้นส่วน: 8118259

FESTO



แผ่นข้อมูล

| ลักษณะเฉพาะ | มูลค่า |
|--|--|
| ประเภทการดำเนินการ | ไฟฟ้า |
| ตำแหน่งการติดตั้ง | ตามต้องการ |
| ตัวบ่งชี้ตำแหน่งสวิตช์ | ไม่มี |
| รอบการทำงาน | 100% |
| ชั้นฉนวน | H |
| ลักษณะขดลวด | 230 V AC: 50/60 Hz, กำลังไฟ 12.0 VA 230VDC: 12.0W |
| ความผันผวนของแรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต | -15 % / +10 % |
| การอนุมัติ Ex-protection นอก EU | EPL DB (CN) EPL Gb (CN) |
| ป้องกันการระเบิด | โซน 1 (CN) โซน 21 (CN) |
| ใบรับรองออกโดยหน่วยงาน | GYJ23.1169X |
| ชนิดของก๊าซที่ป้องกัน(การจุดติด) | อดีต eb mb IIC T4 Gb |
| ฝุ่นชนิดป้องกันภายนอก | อดีต tb IIIC T120 °C Db |
| อุณหภูมิแวดล้อมการระเบิด | T4, T120°C: -25°C ≤ ต่ำ ≤ +40°C |
| การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ | VDMA24364 โซน III |
| ระดับการป้องกัน | IP66 |
| น้ำหนักผลิตภัณฑ์ | 580 g |
| การเชื่อมต่อไฟฟ้า | กลองขั้วเกลียวเขาสาย M20x1.5 |
| วัสดุหมายเหตุ | เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS |