

ข้อต่อ **EAMD-42-48-16-16X25**  
หมายเลขชิ้นส่วน: 8121126

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
บันทึกเส้นผ่าศูนย์กลาง 1	16 mm
เส้นผ่าศูนย์กลางตัวจับ 2	16 mm
ขนาด	42
ความยาวรวม	48 mm
ตำแหน่งการติดตั้ง	ตามต้องการ
ความเร็วการหมุนสูงสุด	6000 rpm
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B2-L
อุณหภูมิในการจัดเก็บ	-25 °C...60 °C
ความชื้นสัมพัทธ์	0 - 95 %
อุณหภูมิโดยรอบ	-25 °C...60 °C
โมเมนต์ความเฉื่อย	45 kgmm <sup>2</sup>
แรงบิดที่ส่งผ่านได้	17 Nm
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	217 g
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS