


# แม่พิมพ์ บล็อก VABS-C12-6-S-B3

หมายเลขชิ้นส่วน: 8122792

FESTO



## แผ่นข้อมูล

| ลักษณะเฉพาะ                            | มูลค่า   |
|--|--|
| ความกว้าง                              | 6 mm   |
| ตำแหน่งการติดตั้ง                      | ตามต้องการ                                     |
| โครงสร้างเชิงโครงสร้าง                 | ทิศทางการเชื่อมต่อที่ด้านข้าง                  |
| จำนวนตำแหน่งวางลวสูงสุด                | 1  |
| แรงดันใช้งาน                           | -0.1 MPa...0.7 MPa<br>-1 bar...7 bar           |
| สื่อปฏิบัติการ                         | ระบบอัดอากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [6:4:1] |
| หมายเหตุเกี่ยวกับสื่อปฏิบัติการ/ควบคุม | ขนาดอนุภาคสูงสุด 5 µm                          |
| การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ | VDMA24364 โชน III                              |
| อุณหภูมิโดยรอบ                         | 5 °C...50 °C                                   |
| น้ำหนักผลิตภัณฑ์                       | 1.1 g  |
| ประเภทของวัสดุ                         | มีรูทะลุ                                       |
| ข้อต่อ 2                               | สำหรับท่อลมด้านใน Ø 2 มม.                      |
| วัสดุหมายเหตุ                          | เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS                         |
| แถบเชื่อมต่อวัสดุ                      | PBT  |