


# แผ่นเชื่อมต่อ VABS-K2-10S-16-U14-P

หมายเลขชิ้นส่วน: 8122828

FESTO



## แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ขนาด	10
ความกว้างปกติ	1.6 mm
การเชื่อมต่อของเกลียว	เกลียวตัวเมีย 1/4-28 UNF-2B
ตำแหน่งการติดตั้ง	ตามต้องการ
โครงสร้างเชิงสร้างสรรค์	ทิศทางการเชื่อมต่อที่ด้านข้าง
จำนวนตำแหน่งเวลาสูงสุด	1
ทิศทางการไหล	กลับไม่ได้
สื่อปฏิบัติการ	ตัวกลางของเหลว สื่อก๊าซ
หมายเหตุเกี่ยวกับสื่อปฏิบัติการ/ควบคุม	สังเกตความดันทานของวัสดุที่สัมผัสกับตัวกลาง
ระดับความดันทานการกัดกร่อน KBK	0 - ไม่มีความเสี่ยงจากการกัดกร่อน
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364 โชน III
อุณหภูมิในการจัดเก็บ	-20 °C...70 °C
อุณหภูมิปานกลาง	0 °C...50 °C
อุณหภูมิโดยรอบ	0 °C...50 °C
แรงบิดสูงสุดสำหรับการยึดตัว	0.2 Nm
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	7 g
ประเภทการติดตั้งแผ่นเชื่อมต่อ	มีรูทะลุ
ประเภทของวาล์วยึด	ด้วยเกลียวใน
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS
วัสดุแผ่นเชื่อมต่อ	PEEK