

ขายึด PAMP-MB-44

หมายเลขชิ้นส่วน: 8123058

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ขนาด	44
ซีรีส์	P
ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK	4 - ความเค้นการกัดกร่อนที่แข็งแกร่งเป็นพิเศษ
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B2-L
แรงบิดสูงสุดสำหรับการยึดสลัก	2.5 Nm
อุณหภูมิปานกลาง	-60 °C...80 °C
อุณหภูมิโดยรอบ	-60 °C...80 °C
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	32 g
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS
วัสดุสกรู	เหล็กกล้าไร้สนิมอัลลอยด์สูง
มุมวัสดุ	เหล็กกล้าไร้สนิมอัลลอยด์สูง