

ชุดต่อแบบขนาน EAMM-U-87-T46-60RA-147

หมายเลขชิ้นส่วน: 8126163

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ขนาด	87
ระยะศูนย์กลาง	147 mm
ตำแหน่งการติดตั้ง	ตามต้องการ
อัตราทดเกียร์	1:1
ความเร็วการหมุนสูงสุด	3000 rpm
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364 โชน III
อุณหภูมิในการจัดเก็บ	-20 °C...60 °C
ความชื้นสัมพัทธ์	0 - 95 %
ระดับการป้องกัน	IP40
อุณหภูมิโดยรอบ	0 °C...50 °C
โมเมนต์ความเฉื่อย	41.2 kgmm ²
แรงบิดของไดรฟ์รอบเดินเบา	0.22 Nm
แรงบิดที่ส่งผ่านได้	3 Nm
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	1015 g
ตัวกระตุ้นรหัสอินเตอร์เฟส	T46
อินเตอร์เฟสรหัสมอเตอร์	60RA
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS