

ที่ยึด CAFM-D4-W

หมายเลขชิ้นส่วน: 8127358

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
กว้าง	216 มม.
ความสูง	97 มม.
ระยะเวลา	345 มม.
ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK	0 - ไม่มีความเครียดจากการกัดกร่อน
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364 โชน III
อุณหภูมิในการจัดเก็บ	-20 °C...70 °C
อุณหภูมิโดยรอบ	0 °C...40 °C
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	749 g
ประเภทของรัด	เมา
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS
ขायึดวัสดุ	เหล็กเคลือบผง