

ชุดต่อแบบงอ EHAM-AK-L9-120-L9-120-ML

หมายเลขชิ้นส่วน: 8128208

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ขนาด	120
ตำแหน่งการติดตั้ง	ชาย
โครงสร้างเชิงโครงสร้าง	รูนมาตรฐาน
ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK	0 - ไม่มีความเครียดจากการกัดกร่อน
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B2-L
อุณหภูมิโดยรอบ	-10 °C...80 °C
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	5313 g
ประเภทของรัด	ตัวรูทะเลและสกรู
ฐานรหัสอินเทอร์เฟซ	L9-120
โครงสร้างรหัสอินเทอร์เฟซ	L9-120
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS
วัสดุแผ่นอะแดปเตอร์	อลูมิเนียมไนโตซ
วัสดุสกรู	เหล็กชุบนิเกิล
วัสดุขององค์ประกอบที่อยู่ตรงกลาง	เหล็กกล้าอัลลอยด์สูง