

ชุดตัวแปลง EHAM-MA-L9-160-L9-120-S

หมายเลขชิ้นส่วน: 8128231

FESTO



แผ่นข้อมูล

| ลักษณะเฉพาะ | มูลค่า |
|--|-----------------------------------|
| ขนาด | 160 |
| ตำแหน่งการติดตั้ง | ตามต้องการ |
| โครงสร้างเชิงโครงสร้าง | เวอชันสั้น |
| ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK | 0 - ไม่มีความเสี่ยงจากการกัดกร่อน |
| การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ | VDMA24364-B2-L |
| อุณหภูมิโดยรอบ | -10 °C...80 °C |
| น้ำหนักผลิตภัณฑ์ | 2136 g |
| ประเภทของรัด | ตัวรูทะลุและสกรู |
| ฐานรหัสอินเทอร์เฟซ | L9-160 |
| โครงสร้างรหัสอินเทอร์เฟซ | L9-120 |
| วัสดุหมายเหตุ | เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS |
| วัสดุแผ่นอะแดปเตอร์ | อลูมิเนียมโนโตซ |
| วัสดุสกรู | เหล็กชุบนิเกิล |
| วัสดุขององค์ประกอบที่อยู่ตรงกลาง | เหล็กกล้าอัลลอยด์สูง |