

เซอร์วิสยูนิต MS6-EM1FR-1/2-D6-C-P-VC-A8-WPE-B
หมายเลขชิ้นส่วน: 8130911

FESTO



แผ่นข้อมูล

| ลักษณะเฉพาะ | มูลค่า |
|---|---|
| ขนาด | 6 |
| ซีรีส์ | MS |
| ตำแหน่งการติดตั้ง | แนวตั้ง +/- 5° |
| ระดับความดัน | G1/8 พร้อมแล้ว |
| แรงดันใช้งาน | 0.1 MPa...1 MPa 1 bar...10 bar 14.5 psi...145 psi |
| ช่องระบายอากาศมาตรฐาน 0.6->0 MPa (6->0 บาร์, 87->0 psi) | 3600 l/min |
| อัตราการไหลปกติ | 4750 l/min |
| สื่อปฏิบัติการ | ระบบอัดอากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010[7:4:4] |
| หมายเหตุเกี่ยวกับสื่อปฏิบัติการ/ควบคุม | เข้ากันไม่ได้กับน้ำมันเอสเทอร์ |
| ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK | 1 - ความเค้นต่อการกัดกร่อนต่ำ |
| การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ | VDMA24364-B1/B2-L |
| อุณหภูมิในการจัดเก็บ | -5 °C...50 °C |
| อุณหภูมิปานกลาง | 5 °C...50 °C |
| อุณหภูมิโดยรอบ | 5 °C...50 °C |
| น้ำหนักผลิตภัณฑ์ | 1250 g |
| ประเภทของรัด | ทางเลือก: การติดตั้งสาย พร้อมขั้วยึด พร้อมอุปกรณ์เสริม |
| วัสดุหมายเหตุ | เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS |