

โซ่คัพ DYEF-G8-M10-Y1-F1A

หมายเลขชิ้นส่วน: 8131074

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ขนาด	M10
ฮับ	1 mm
การทำใหหมาะด ๆ	วงแหวน/แผ่นกันกระแทกยางยึดทั้งสองด้านโดยไม่มีตัวหยุดโลหะคงที่
ตำแหน่งการติดตั้ง	ตามต้องการ
การตรวจจับตำแหน่ง	ปราศจาก
ตัวแปร	ไม่แนะนำให้ใช้โลหะที่มีทองแดง สังกะสี หรือนิกเกิลเป็นส่วนประกอบหลัก ขอยกเว้น ไทเทเนียม นิกเกิลในเหล็กกล้า พื้นผิวชุบนิกเกิลทางเคมี แผงวงจรพิมพ์ สายเคเบิล ขั้วต่อไฟฟ้า และขดลวด
ความเร็วในการกระแทกสูงสุด	0.8 m/s
ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK	2 - การสัมผัสกับการกัดกร่อนในระดับปานกลาง
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B2-L
อุณหภูมิโดยรอบ	-10 °C...60 °C
ความยาวลดทอน	1 mm
แรงบิดกระชับสูงสุด	3 Nm
การใช้พลังงานสูงสุดต่อจังหวะ	0.25 J
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	41 g
ประเภทของรีด	มีแกนเกลียว
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS
ซิลวัสดุ	NBR
วัสดุที่อยู่อาศัย	เหล็กกล้าอัลลอยด์สูง