

ตัวบ่งชี้ตำแหน่ง SASF-S2-B-V-A20

หมายเลขชิ้นส่วน: 8140395

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ช่วงการปรับมุมหมุน	0 deg...360 deg
ฟังก์ชันเพิ่มเติม	สวิตซ์สั่งงานแบบปรับได้
ขนาด กว้าง x ยาว x สูง	Ø 65 x 48.5
ความเหนียวลา	การทดสอบการชนสงที่มีระดับความรุนแรง 2 ตาม FN 942017-4 และ EN 60068-2-6
กันกระแทก	การทดสอบแรงกระแทกด้วยระดับความรุนแรง 2 ตาม FN 942017-5 และ EN 60068-2-27
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364 โซน III
อุณหภูมิโดยรอบ	-25 °C...70 °C
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	96 g
ประเภทของรัด	ตามมาตรฐาน VDI/VDE 3845
ที่อยู่อาศัย	สีดำ
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS
องค์ประกอบตัวเว้นวรรควัสดุ	PA
วัสดุที่อยู่อาศัย	PA PP เหล็กกล้าไร้สนิมอัลลอยด์สูง
วัสดุสกรู	เหล็กกล้าไร้สนิมอัลลอยด์สูง