

# ชุดแผ่นอะแดปเตอร์ EHAM-MA-E19-25-C11

หมายเลขชิ้นส่วน: 8140774

FESTO



## แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ขนาด	20 25 26 32
ตำแหน่งการติดตั้ง	แนวตั้ง
โครงสร้างเชิงสร้างสรรค์	ชุดติดตั้ง
ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK	2 - การสัมผัสกับการกัดกร่อนในระดับปานกลาง
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B2-L
อุณหภูมิโดยรอบ	-20 °C...80 °C
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	71 g
ประเภทของวัสดุ	ด้วยรูทูลและสกรู
ฐานรหัสอินเทอร์เฟซ	E8-35
โครงสร้างรหัสอินเทอร์เฟซ	E8-35
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS
วัสดุแผ่นอะแดปเตอร์	อลูมิเนียมอนิโคซ
วัสดุสกรู	เหล็ก
วัสดุขององค์ประกอบที่อยู่ตรงกลาง	เหล็กกล้าอัลลอยด์สูง