

# ชุดแผ่นอะแดปเตอร์ EHAM-MA-E19-25-C14

หมายเลขชิ้นส่วน: 8140775

FESTO



## แผ่นข้อมูล

| ลักษณะเฉพาะ                            | มูลค่า                                    |
|--|---|
| ขนาด                                   | 20<br>25<br>26<br>32                      |
| ตำแหน่งการติดตั้ง                      | แนวตั้ง                                   |
| โครงสร้างเชิงโครงสร้าง                 | ชุดติดตั้ง                                |
| ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK        | 2 - การสัมผัสกับการกัดกร่อนในระดับปานกลาง |
| การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ | VDMA24364-B2-L                            |
| อุณหภูมิโดยรอบ                         | -20 °C...80 °C                            |
| น้ำหนักผลิตภัณฑ์                       | 72.3 g                                    |
| ประเภทของรีด                           | ด้วยรูลและสกรู                            |
| ฐานรหัสอินเทอร์เฟซ                     | E8-35                                     |
| โครงสร้างรหัสอินเทอร์เฟซ               | E8-35                                     |
| วัสดุหมายเหตุ                          | เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS                    |
| วัสดุแผ่นอะแดปเตอร์                    | อลูมิเนียมไนโคซ                           |
| วัสดุสกรู                              | เหล็ก                                     |
| วัสดุขององค์ประกอบที่อยู่ตรงกลาง       | เหล็กกล้าอัลลอยด์สูง                      |