


# ตัวต้านทานกระแสไฟเบอร์ก CACR-KL2-21-W3600

หมายเลขชิ้นส่วน: 8140961

FESTO



## แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ขนาด	600
ตำแหน่งการติดตั้ง	การพาความร้อนฟรี แนวตั้ง
ตัวต้านทานเบรกพลังงานพัลส์ที่ 380 V	21600 Ws
ตัวต้านทานเบรกพลังงานพัลส์ที่ 780 V	21600 Ws
ประสิทธิภาพที่ 35% ED และ 20°C	3600 W
พิกัดกำลังตัวต้านทานเบรก	1440 W
อัตราค่าความต้านทานเบรกที่ 380 V	1440 W
อัตราค่าความต้านทานเบรกที่ 780 V	1440 W
ค่าความต้านทาน	21 Ohm
อนุญาต	c CSA us (OL) c UL เร - ได้รับการยอมรับ (OL)
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364 โซน III
ระดับการป้องกัน	IP65
อุณหภูมิโดยรอบ	0 °C...50 °C
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	8000 g
ประเภทของรัด	ทางเลือก: มีรูทะลุ พร้อมอุปกรณ์เสริม
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS