


ชุดเกียร์ EMGA-60-A-G20-60P

หมายเลขชิ้นส่วน: 8141740

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ขนาดหน้าแปลนชุดเกียร์	60 mm
มอเตอร์ขนาดหน้าแปลน	60 mm
ฟันเฟือง	0.3 deg
ประเภทเกียร์	เกียร์แบบมุมฉาก
อัตราทดเกียร์	20:1
ความเร็วสูงสุดของไดรฟ์	13000 rpm
อุณหภูมิการทำงานของกรรปุกเกียร์	-25 °C...90 °C
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B2-L
ระดับการป้องกัน	IP54
แรงบิดเอาต์พุตต่อเนื่อง	44 Nm
โมเมนต์มวลของความเฉื่อยของกรรปุกเกียร์	0.256 kgcm ²
แรงบิดเอาต์พุตสูงสุด	70 Nm
ประสิทธิภาพสูงสุด	92 %
ความแข็งแรงของแรงบิด	2 Nm/arcmin
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	1900 g
เอาต์พุตกรรปุกอินเทอร์เฟส	60G
ไดรฟ์เกียร์อินเทอร์เฟส	60P
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS